

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 -727

Fax +49 (0)180 5 37 37 45

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

vertrieb-consumer@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Hochdruckreiniger für Haus & Garten

E 145.4-9 X-TRA

Artikel-Nr. 128471185

EAN 57 03887 131564

Die Modelle der Excellent-Klasse sind die optimale Wahl für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit mittlerer bis hoher Anwendungshäufigkeit.

Der E 145 bietet neben einem guten Leistungslevel ein hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit. Dabei sticht die integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung und Aufrollendanschlag sowie der höhenverstellbare Teleskopgriff aus Aluminium besonders hervor.



Technische Daten

Druck max.	(bar/MPa)	145/14,5
Wasserleistung	Q_{max}/Q_{rec} (l/h)	500/420
Max. Zulauftemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	9,5
Spannung	(V)	230
Elektrischer Anschlusswert	(kW)	2,1
Gewicht	(kg)	18,6
Abmessungen	L x B x H (mm)	345 x 395 x 900
Schlauchlänge	(m)	9
Netzkabel	(m)	5

Lieferumfang

C&C Tornado PR Düse	126481120
C&C Powerspeed Düse	128500033
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse
- Integrierte Schlauchtrommel

Produktvorteile

Flexibler Kabelhaken	Einfache Kabelentnahme durch drehbaren Kabelhaken
Transportwagen und höhenverstellbarer Teleskopgriff	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Schlauchtrommel mit Schlauchführung	Schlaucheinsatz – einfach im Handling und immer angeschlossen
Click&Clean Tornado PR Düse	Einfache Druckregulierung direkt an der Düse
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles Verbinden und Entwirren des Hochdruckschlauches