

NEW

FEUCHTRAUMLEUCHE AQUAFIX REVOLUTIONIERTE MONTAGE

Mit oder ohne Sensor

Feuchtraumleuchte Aquafix

- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox
 - Voneinander trennbare, wieder zusammenklickbare Gehäuseteile
 - Integrierter Kabelkanal, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
 - Geringes Gewicht
- Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser (IP65)
- Temperaturbeständig (-15°C bis 45°C)
- Vollständig einstellbarer Sensor, auch im montierten Zustand (Luxwert, Entfernung und Dauer der Aktivierung sind vom Kunden selbst wählbar)
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff
- Vielfältig einsetzbar, auch in überdachten Außenbereichen

Änderungen und Fehler vorbehalten. Stand Januar 2018.

LED Aquafix

Typ	Code	EAN	Color	EEC kWh/1000h		W	lm	K
Aquafix 60	20300540	4004894858897	white	- ¹	600 x 60 x 70	20	1850	4000
Aquafix 90	20300541	4004894858927	white	- ¹	900 x 60 x 70	25	2350	4000
Aquafix 120	20300542	4004894858958	white	- ¹	1200 x 60 x 70	40	3800	4000
Aquafix 150	20300543	4004894858989	white	- ¹	1500 x 60 x 70	46	4200	4000

-  **QUICK & EASY**
- IP 65**
IP-Klasse
Classe IP
IP class
-  für Verbindung vorbereitet
prêt à connecter
for connection prepared
-  nicht dimmbar
non dimmable
not dimmable
-  Schutzklasse II
classe de protection II
protection class II
- 30.000 h
220-240 V
-  nicht austauschbar
non remplaçable
not replaceable
- 5 Jahre Garantie**
ans garantie
years warranty
www.mueller-licht.de/garantie

LED Aquafix Sensor

Typ	Code	EAN	Color	EEC kWh/1000h		W	lm	K
Aquafix Sensor 120	20300544	4004894859016	white	- ¹	1200 x 60 x 70	40	3800	4000
Aquafix Sensor 150	20300545	4004894859047	white	- ¹	1500 x 60 x 70	46	4200	4000

-  **Sensor Capteur**
-  OFF ON
10 - 2000 lux
-  1 - 8 m
-  10 sec. - 12 min.
-  **QUICK & EASY**
- IP 65**
IP-Klasse
Classe IP
IP class
-  für Verbindung vorbereitet
prêt à connecter
for connection prepared
-  nicht dimmbar
non dimmable
not dimmable
-  Schutzklasse II
classe de protection II
protection class II
- 30.000 h
220-240 V
-  nicht austauschbar
non remplaçable
not replaceable
- 5 Jahre Garantie**
ans garantie
years warranty
www.mueller-licht.de/garantie

Vollständig einstellbarer Sensor: Luxwert, Entfernung und Dauer der Aktivierung sind vom Kunden selbst wählbar.

