

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



EAN:	4013288193544	Abmessung:	245x100x30 mm
Teilenr:	05024480001	Gewicht:	365 g
Artikel-Nr:	967/9 TX XL Multicolour 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Der TORX® Kugelpopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Die Schlauchummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX® Schrauben. Ein extra langer Schenkel. Teilweise mit Kugelpopf: Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

TORX® Kugelpopf

Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Größenkennzeichnung

Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Sicherer Halt und leichte Entnahme

Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Weblink


https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_xl_multicolour_1.html

Wera - 967/9 TX XL Multicolour 1
05024480001 - 4013288193544

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_xl_multicolour_1.html

Wera - 967/9 TX XL Multicolour 1
05024480001 - 4013288193544

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang, 9-teilig

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



Satz-Inhalt:

967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang, TX 8 x 90 mm



05024481001	1x	TX 8 x 90 mm
05024482001	1x	TX 9 x 101 mm
05024483001	1x	TX 10 x 112 mm

967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang, TX 15 x 123 mm



05024484001	1x	TX 15 x 123 mm
05024485001	1x	TX 20 x 137 mm
05024486001	1x	TX 25 x 154 mm
05024487001	1x	TX 27 x 172 mm
05024488001	1x	TX 30 x 195 mm
05024489001	1x	TX 40 x 224 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_9_tx_xl_multicolour_1.html

Wera - 967/9 TX XL Multicolour 1
05024480001 - 4013288193544

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de