

## Trockensauger Haus & Garten

### Nilfisk Buddy II 18 Inox EU

Art. Nr.: 18451129

EAN-Code: 5715492141388

Der kompakte Nass-Trockensauger – Ideal für den privaten Einsatz.  
Die perfekte Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräume,  
Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.



Wet&Dry filter



Quick Park

Technische Daten		
Leistung max.	W	1200
Behältervolumen	l	18
Luftmenge	l/min.	3600
Unterdruck max.	kPa/mbar	20/200
Gewicht	Kg	5,6
Abmessungen L x B x H	(mm)	400 x 355 x 550
Kabellänge	(m)	4
Schlauchlänge	(m)	1,9

Lieferumfang	
Saugschlauch	
Saugrohre	
Düsenkit Nass-/Trocken	81943049
Fugendüse	
Klickdüse Nass	
Klickdüse Trocken	
Nass-/Trocken-Filterelement	81943047
Papierfiltertüte 4 Stück (1 stck im Lieferumfang)	81943048

Produktvorteile	
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen. Das Filterelement ist abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Maschine
Integrierter Schwimmer	Schützt die Maschine, der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Ausblasfunktion	Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich)
Ablage für Zubehör und Werkzeug	Das nötige Zubehör und Werkzeug ist immer dabei und lässt sich direkt an der Maschine verstauen und unterbringen.
Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung	Die Bürstendüse lässt sich durch ein Klicksystem leicht gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen. Mit einem „Klick“ vom Trocken- zum Nasseinsatz.
Parkfunktion	Ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät
Schlauchhalterung	Praktische und sichere Aufbewahrung des Saugschlauchs
Edelstahlbehälter	Für eine saubere und hygienische Reinigung

**Nilfisk-ALTO KundenCenter**

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

info.de@nilfisk-alto.com, auftrag.de@nilfisk-alto.com, www.nilfisk-alto.de

**Nilfisk**  
**ALTO**  
works for you

**Nilfisk-Advance GmbH**

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg

Tel. +49 (0)7306 72-444 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz) info.de@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF3 • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01

Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann, Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492

**Nilfisk**