

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 -727

Fax +49 (0)180 5 37 37 45

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

vertrieb-consumer@nilfisk.com, www.nilfisk.de



## Hochdruckreiniger für Haus & Garten

### C 135.1-8 Home X-tra

Artikel-Nr. 128471163

EAN 57 03887 13175 5

Die Modelle der Compact-Klasse sind die optimale Wahl für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.

Alle Geräte sind mit einer Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole sowie dem Click&Clean Düsenkonzept für einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Zubehöroptionen ausgestattet.



### Technische Daten

Druck max.	(bar/MPa)	135/13,5
Wasserleistung	$Q_{max}/Q_{iec}$ (l/h)	520/350
Max. Zulauftemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	7,8
Spannung	(V)	230
Elektrischer Anschlusswert	(kW)	1,8
Gewicht	(kg)	11,2
Abmessungen	L x B x H (mm)	280 x 250 x 850
Schlauchlänge	(m)	8
Netzkabel	(m)	5

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät

### Lieferumfang

C&C Tornado PR Düse	126481116
C&C Powerspeed Düse	128500298
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
C&C Compact Patio	128500700
Bürste kurz	128500685
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•

### Produktvorteile

Transportwagen und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles Verbinden und Entwirren des Hochdruckschlauches
Praktisches Zubehör im Lieferumfang	Flächenreiniger Compact Patio, Bürste und Rohrreinigungs-Set

Nilfisk GmbH • Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg • Tel. +49 (0)7306 72-727 • Fax +49 (0)180 5 37 37 45 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

Vertrieb-consumer@nilfisk.com • www.nilfisk.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF3 • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01

Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann

Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492