

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 -727

Fax +49 (0)180 5 37 37 45

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

vertrieb-consumer@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Hochdruckreiniger für Haus & Garten

C-PG 135.1-8 PAD X-TRA

Artikel-Nr. 128471168

EAN 57 03887 131779

Die Modelle der Compact-Klasse sind die optimale Wahl für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.

Umweltschutz, variable Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Der C-PG 135.1 spart dank der innovativen „PowerGrip“ Technologie bis zu 50 % Wasser und Energie. Die Leistung regeln Sie dabei bequem an der Hochdruckpistole. Intelligente Kupplungs-Konzepte und der Einsatz einer robusten Aluminiumpumpe ermöglichen eine einfache, langlebige und zuverlässige Anwendung.



Technische Daten

Druck	(bar/MPa)	135/13,5
Wasserleistung	Qmax/Qmin (l/h)	520/350
Max. Zulauftemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	7,8
Spannung	(V)	230
Elektrische Anschlusswerte	(kW)	1,8
Gewicht	(kg)	11,2
Abmessungen	L x B x H (mm)	280 x 250 x 850
Schlauchlänge	(m)	8
Netz kabel	(m)	5

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Einfache Leistungsregulierung an der Hochdruckpistole durch PowerGrip

Lieferumfang

C&C Tornado Düse	128500076
C&C Powerspeed Düse	128500298
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
C&C Patio	128500702
Rohrreinigungs-Set 8 m	128500088
Bürste, kurz	128500673
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•



Produktvorteile

PowerGrip (Leistungsregelung an der Pistole)	Umweltschonend, bedienerfreundlich, breites Einsatzspektrum
Transportwagen und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Schlauchtrommel	Professionelle Aufbewahrung des Hochdruckschlauches
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles Verbinden und Entwirren des Hochdruckschlauches
Praktisches Zubehör-Set im Lieferumfang	Terrassenreiniger Patio, Rohrreinigungs-Set 8 m, Saugschlauch 3 m