



USB 3.0 Type-C™ MULTI-PORT-ADAPTER



Handbuch
DA-70838-1 Rev. 2

Beschreibung

- Mit dem USB-C™ HDMI Multiport-Adapter können Sie ein Notebook/PC mit USB-C™-Anschluss an einen HDMI-Monitor oder Projektor anschließen. An den Multiport-Adapter können auch gleichzeitig ein Standard-USB-Gerät und ein USB-C™-Ladekabel angeschlossen werden.

Anschlüsse

- 1x USB 3.0-Anschluss – Schließen Sie an den Standard-USB 3.0-Anschluss Geräte wie z. B. ein Flashlaufwerk oder eine Kamera an. Alternativ kann ein USB-Kabel zum Synchronisieren und Aufladen Ihres iPhones, iPads oder anderen Smartphones angeschlossen werden. Bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsraten ermöglichen die Übertragung eines HD-Films in Sekunden.
- 1x USB-C™-Anschluss – Sie können an den USB-C™-Anschluss ein Ladekabel zum Aufladen Ihres Notebooks anschließen.
- 1x HDMI-Anschluss – Überträgt High-Definition-Audio und -Video vom Computer oder Tablet zu einem HDMI-Display für Streaming und Spiele mit einer Auflösung von bis zu vollen 4K bei 30 Hz: (3840×2160) / 2160p (4K) Ultra-HD. Er unterstützt außerdem 1080p, 720p, 480p und weitere Auflösungen.
- Unterstützt ARC
- Benutzerfreundlich – Dieser USB-C™-zu-HDMI-Adapter unterstützt Plug and Play und Hot Swap. Er ist einfach zu bedienen und zu transportieren und es wird kein Treiber benötigt.
- Keine externen Software-Treiber erforderlich.

Unterstützte Betriebssysteme

- MacBook (USB Type-C™) OS X; Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

Produkteigenschaften

1: HDMI-Ausgang:	2160p (4K) Ultra-HD
2: USB 3.0:	1 Anschluss
3: USB Type-C™:	1 Anschluss für Stromversorgung
4: Material:	Aluminium
5: Kabellänge:	20 cm
6: Abmessungen:	50,8 x 58 x 11 mm
7: Gewicht:	62,6 g
8: Chipsatz:	CH7210
9: Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C (35 °F bis 100 °F)
10: Betriebsluftfeuchtigkeit:	20 % RH bis 80 % rF

Packungsinhalt

- 1x USB 3.0 Type-C™ Multiport-Adapter
- 1x Handbuch



Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

