



Einhell

CLASSIC

Nass-Trockensauger

TC-VC 1820 SA

Art.-Nr.: 2342425

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825629781

Dem Einhell Nass-Trockensauger TC-VC 1820 SA ist keine Reinigungsaufgabe zu schwer. Ob Keller, Wohnraum, Garage, Küche oder Auto: Den verschiedensten Materialien von Stoffen und Teppichen über Fliesen bis Stein- und Holzböden rückt er mit der großen Saugdüse mit Kombi-Einsatz zum Nass-Trockenbodensaugen zu Leibe. Das 3-teilige Kunststoff-Saugrohr, der Saugschlauch Ø 36 mm / Länge 1,5 m und die Fugendüse bieten ebenso Flexibilität wie die 4 Lenkrollen oder der Tragegriff mit Kabelhalterung. Der Edelstahlbehälter umfasst 20 Liter. Praktisch ist die automatische Gerätesteckdose. Ein Blasanschluss ist ebenso vorhanden. Platz spart die Zubehöralterung. Zum Lieferumfang gehört auch ein Schmutzfangsack sowie ein Schaumstofffilter zum Nasssaugen.

Ausstattung

- 20 l Edelstahlbehälter
- Mobilität durch 4 Lenkrollen
- Tragegriff und Kabelhalterung
- Automatische Gerätesteckdose
- Blasanschluss
- Platzsparende Zubehöralterung
- 3-tlg. Kunststoff-Saugrohr
- 1 Saugschlauch 36 mm, Länge 1,5 m
- Große Saugdüse mit Kombieinsatz zum Nass-/Trockenbodensaugen
- Fugendüse
- 1 Schmutzfangsack
- 1 Schaumstofffilter zum Nasssaugen

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Leistung | 1250 W |
| - Max. Saugleistung | 18 kPa |
| - Netzkabellänge | 250 cm |
| - Saugschlauchlänge | 1,5 m |
| - Saugschlauchdurchmesser | 36 mm |
| - Behältervolumen | 20 L |
| - Max. Leistung Steckdose 230 V | 2200 W |
| - Schalleistungspegel LWA | 80 dB (A) |
| - Netzanschluss | 220-240 V 50/60 Hz |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 4.22 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 5.52 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 326 x 323 x 460 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Maße Exportkarton | 330 x 330 x 463 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 595 1260 1440 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Faltenfilter mit Schraubdeckel
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351113
EAN-Code: 4006825566512
Einhell Accessory



Stofffilter
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351140
EAN-Code: 4006825231151
Einhell Accessory



5 tlg. Zubehör-Set 64mm
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2362010
EAN-Code: 4006825604290
Einhell Accessory



Teppichbürste rund
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351230
EAN-Code: 4006825630091
Einhell Accessory



Düsenset 1
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351235
EAN-Code: 4006825630107
Einhell Accessory



Fugendüse lang
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351205
EAN-Code: 4006825630046
Einhell Accessory



Bodendüse universal
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351215
EAN-Code: 4006825630060
Einhell Accessory



Aschefeinfilter, 18 L
Aschefeinfilter
Art.-Nr.: 2351612
EAN-Code: 4006825548938
Einhell Accessory



Aschefilter, 12L
Aschefilter
Art.-Nr.: 2351606
EAN-Code: 4006825578041
Einhell Accessory



Schaumstofffilter (10er Set)
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351130
EAN-Code: 4006825236132
Einhell Accessory

Schmutzfangsack 20l (5er Set)
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351152
EAN-Code: 4006825236040
Einhell Accessory



Vliesbeutel 25L (5er Set)
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351190
EAN-Code: 4006825625684
Einhell Accessory



Polsterbürste weich
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351225
EAN-Code: 4006825630084
Einhell Accessory



Autoreinigungsset
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351245
EAN-Code: 4006825630121
Einhell Accessory



Universaldüse klein
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351210
EAN-Code: 4006825630053
Einhell Accessory



Polsterbürste hart
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351220
EAN-Code: 4006825630077
Einhell Accessory



Verlängerungsschlauch 36mm/3m
Zubehör Reinigungstechnik
Art.-Nr.: 2362000
EAN-Code: 4006825543018
Einhell Accessory