

# Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 1000 GB Schwarz



<b>Artikel</b>	103931
<b>Herstellernummer</b>	HDTB410EK3AA
<b>EAN</b>	4260557510018

## Zusammenfassung

Toshiba Canvio Basics, 1000 GB, 2.5 Zoll, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Schwarz

Toshiba Canvio Basics. HDD Kapazität: 1000 GB, HDD Größe: 2.5 Zoll. USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Festplatte

HDD Größe	2.5 Zoll
HDD Kapazität	1000 GB
Dateiformat System	NTFS

### Anschlüsse und Schnittstellen

Maximale Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s
USB-Anschlussstyp	Micro-USB B
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie	Nein
WLAN	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein

### Gewicht und Abmessungen

Gewicht	149 g
Breite	78 mm
Tiefe	109 mm

### Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	Mikro-USB
Benutzerhandbuch	Ja
Verpackungsbreite	128 mm
Verpackungstiefe	40 mm
Verpackungshöhe	140 mm
Paketgewicht	249 g

### Merkmale

Produktfarbe	Schwarz
Plug & Play	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7

Höhe 14 mm

## Leistung

Bus-betrieben USB  
Stromstärke (maximal) 0,9 A

Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra

## Logistische Daten

Gewicht Versandkarton	1,4 kg
Palettenbreite	115 cm
Palettenlänge	115 cm
Palettenhöhe	13 cm
Palettengewicht	23 kg
Menge pro Palette	1200 Stück(e)
Breite des Versandkartons	21,2 cm
Länge des Versandkartons	13,4 cm
Höhe des Versandkartons	15,3 cm
Menge pro Versandkarton	5 Stück(e)

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.