

8100 SA All-in Zyklus Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb,
metrisch, 42-teilig
Zyklus Speed Knarre, 1/4"



EAN: 4013288190994

Teilenr: 05003755001

Artikel-Nr: 8100 SA All-In

Abmessung: 220x140x70 mm


Gewicht: 1240 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- 42 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textibox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Geeignet für Wera 2go

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer/die_zyklop-knarren/die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen




1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Steckschlüsseinsatz mit
Haltefunktion für
Außensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder




Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Mutterentnahme-Werkzeug



Mit diesem Werkzeug können Schraubenmutter einfach aus Steckschlüsseinsätzen mit Haltefunktion entnommen werden.

**Sicherer Halt und leichte
Entnahme**



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Zyklus Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb, metrisch, 42-teilig
Zyklus Speed Knarre, 1/4"



Satz-Inhalt:

8000 A Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8796 LA Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003531001 1x 1/4" x 150 mm



8794 A Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8790 HMA HF Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x 23 mm



05003717001	1x 4 x 23 mm
05003718001	1x 4,5 x 23 mm
05003719001	1x 5 x 23 mm
05003720001	1x 5,5 x 23 mm
05003721001	1x 6 x 23 mm
05003722001	1x 7 x 23 mm
05003723001	1x 8 x 23 mm
05003724001	1x 9 x 23 mm
05003725001	1x 10 x 23 mm
05003726001	1x 11 x 23 mm
05003727001	1x 12 x 23 mm
05003728001	1x 13 x 23 mm
05003729001	1x 14 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 8 x 28 mm



05003360001	1x TX 8 x 28 mm
05003361001	1x TX 9 x 28 mm
05003362001	1x TX 10 x 28 mm
05003363001	1x TX 15 x 28 mm
05003364001	1x TX 20 x 28 mm
05003365001	1x TX 25 x 28 mm
05003367001	1x TX 27 x 28 mm
05003369001	1x TX 30 x 28 mm
05003371001	1x TX 40 x 28 mm

8740 A Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, für Innensechskantschrauben, 2 x 28 mm



05003330001	1x 2 x 28 mm
05003331001	1x 2,5 x 28 mm

8740 A HF Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 3 x 28 mm



05003332001	1x 3 x 28 mm
05003333001	1x 4 x 28 mm
05003335001	1x 5 x 28 mm
05003337001	1x 6 x 28 mm
05003341001	1x 7 x 28 mm
05003339001	1x 8 x 28 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb, metrisch, 42-teilig
Zyklop Speed Knarre, 1/4"



8751 A Phillips Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, PH 1 x 28 mm



05003350001	1x	PH 1 x 28 mm
05003351001	1x	PH 2 x 28 mm
05003352001	1x	PH 3 x 28 mm

8755 A Pozidriv Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, PZ 1 x 28 mm



05003353001	1x	PZ 1 x 28 mm
05003354001	1x	PZ 2 x 28 mm
05003355001	1x	PZ 3 x 28 mm

8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 0,8 x 5,5 x 28 mm



05003320001	1x	0,8 x 5,5 x 28 mm
05003322001	1x	1,2 x 6,5 x 28 mm

Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm

05050005001	1x	14 x 43 mm
-------------	----	------------



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x	120 x 50 mm
----	-------------



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de