



EAN: 4013288190987

Teilenr: 05003756001

Artikel-Nr: 8100 SA 12 HF

Abmessung: 196x93x48 mm

Gewicht: 557 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- 13 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.



SWITCH



PRESS TO
UNLOCK



5°
FINE
TOOTH



EXTRA
SLIM



FULL
STEEL



HOLDING
FUNCTION



TAKE IT EASY
TOOL FINDER



TWIST TO
UNLOCK



ULTRA
COMPACT



WERA 2GO
COMPATIBLE



RAPID SPIN
SLEEVE

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003756001>


Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Metal Switch



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklop Metal Push die richtige Wahl.




Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Wenn der Richtungswechsel schnell gehen soll, ist die Knarre Zyklop Metal Switch das richtige Werkzeug.

Umschaltbar



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Kleiner Rückholwinkel



Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003756001>

Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Steckschlüsseinsatz mit
Haltefunktion für
Außensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Sicherer Halt und leichte
Entnahme**



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Die Zyklop Metal Knarre Switch



Besonders schlank. Langer Hebel. Mit Umschalthebel.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003756001>

Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm



05004004001

1x 1/4" x 141 mm



8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001

1x 1/4" x 150 mm



8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001

1x 1/4" x 56 mm



8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion, 5 x 23 mm



05003719001

1x 5 x 23 mm

05003720001

1x 5,5 x 23 mm

05003721001

1x 6 x 23 mm

05003722001

1x 7 x 23 mm

05003723001

1x 8 x 23 mm

05003725001

1x 10 x 23 mm

05003726001

1x 11 x 23 mm

05003727001

1x 12 x 23 mm

05003728001

1x 13 x 23 mm



Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm


05050005001

1x 14 x 43 mm



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05003756001>

Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de