



EAN:	4013288194855	Abmessung:	155x100x35 mm
Teilenr:	05135973001	Gewicht:	199 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm
- Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
- Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter
- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- In praktischer Falttasche

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand $\leq 10^9$ Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05135973001>

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD Werkzeuge




Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie



Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei $\leq 10^9$ Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Für Halfmoon und HIOS Bits



Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.

Kraftform Micro Griff



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05135973001>

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter, 97 mm



05300004001

1x 97 mm



851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1,5 mm



05134605001¹⁾

1x PH 000 x 44 x 1,5 mm

05135270001¹⁾

1x PH 00 x 44 x 1,8 mm

05135272001²⁾

1x PH 0 x 44 x 1,8 mm



1) Optimierte für japanische PH-Schrauben

2) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 1 x 44 mm



05135220001

1x TX 1 x 44 mm

05135221001

1x TX 2 x 44 mm

05135222001

1x TX 3 x 44 mm

05345352001

1x TX 4 x 44 mm

05345351001

1x TX 5 x 44 mm



867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm



05135230001

1x 1 IP x 44 mm

05135231001

1x 2 IP x 44 mm

05135232001

1x 3 IP x 44 mm

05326310001

1x 4 IP x 44 mm



867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1,5 mm



¹⁾

1x 1 IPR x 44 x 1,5 mm

1) Ohne Bohrung



872/9 Bits für Microstix® Schrauben, m x 44 mm



05066850001

1x m x 44 mm

05066851001

1x 00 x 44 mm

05066852001

1x F x 44 mm

05066853001

1x 0 x 44 mm



800/9 C Bits, 0,23 x 1,5 x 44 mm



05135265001

1x 0,23 x 1,5 x 44 mm

05135264001

1x 0,35 x 2,5 x 44 mm



869/9 Steckschlüsseleinsätze, 2,5 x 44 mm



05135224001

1x 2,5 x 44 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05135973001>

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de