

rapidcount B 20 – Banknotenzählmaschine



rapidcount B 20



Das ideale Einsteigermodell – die Banknotenzählmaschine rapidcount B 20. Der Stückzähler mit einfacher Echtheitsprüfung beeindruckt durch ein unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis.

- ✓ Stückzähler und Prüfer
- ✓ Zählt sortierte Banknoten
- ✓ Währungen: EUR | weitere optional
- ✓ Ideal für kleinere Zählvolumen
- ✓ Hochwertiges LCD-Display
- ✓ Echtheitsprüfung: UV | IR
- ✓ Funktionen: Addition | Bündelung
- ✓ Kein Update erforderlich
- ✓ Einfache und selbsterklärende Bedienung



1. Banknoteneinzug
2. Tragegriff
3. LED-Display
4. Banknotenauswurf



1. On/Off Schalter
2. Anschluss für optional erhältliches Updatekabel
3. Netzkabelanschluss

Technische Daten	rapidcount B 20
Artikelnummer	46650
Preis	149,00 EUR
Währung	Euro weitere optional
Wert- Stückzähler	- ✓
Zählt sortierte unsortierte Banknoten	✓ -
Echtheitsprüfung	UV IR
Geschwindigkeit	1.000 Banknoten pro Minute
Laufleistung	200.000 Banknoten pro Jahr
Kapazität Einzug Auswurf	100 200
Additions- Bündelfunktion	✓ ✓
Start-Stopp-Automatik	✓
Anschlüsse	Netzstecker Display
Update	Nicht erforderlich
Lieferumfang	Netzkabel Bedienungsanleitung externes Display
Optionales Zubehör	Staubschutzhülle Reinigungsset
Abmessungen (l x b x h in mm)	289 x 260 x 174
Gewicht (in kg)	5,1



rapidcount B 40 – Banknotenzählmaschine



rapidcount B 40



Das ideale Einsteigermodell – die Banknotenzählmaschine rapidcount B 40. Der Stückzähler mit kombinierter Echtheitsprüfung beeindruckt durch ein unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis.

- ✓ Stückzähler und Prüfer
- ✓ Zählt sortierte Banknoten
- ✓ Währungen: EUR | weitere optional
- ✓ Ideal für kleinere Zählvolumen
- ✓ Hochwertiges LCD-Display
- ✓ Echtheitsprüfung: UV | IR | MG | MT | SD
- ✓ Funktionen: Addition | Bündelung
- ✓ Update über ratiotec Update Manager
- ✓ Einfache und selbsterklärende Bedienung



1. Banknoteneinzug
2. Tragegriff
3. LED-Display
4. Banknotenauswurf



1. On/Off Schalter
2. Anschluss für optional erhältliches Updatekabel
3. Netzkabelanschluss

Technische Daten	rapidcount B 40
Artikelnummer	46660
Preis	199,00 EUR
Währung	Euro weitere optional
Wert- Stückzähler	- ✓
Zählt sortierte unsortierte Banknoten	✓ -
Echtheitsprüfung	UV IR MG MT SD
Geschwindigkeit	1.000 Banknoten pro Minute
Laufleistung	200.000 Banknoten pro Jahr
Kapazität Einzug Auswurf	100 200
Additions- Bündelfunktion	✓ ✓
Start-Stopp-Automatik	✓
Anschlüsse	Netzstecker Display Update-Anschluss
Update	Update Manager
Lieferumfang	Netzkabel Bedienungsanleitung externes Display Update-Kabel
Optionales Zubehör	Staubschutzhülle Reinigungsset
Abmessungen (l x b x h in mm)	289 x 260 x 174
Gewicht (in kg)	5,1

