

**JETZT STARTEN!**  
**RUNDUM SICHER &**  
**SOFORT ALARMIERT**

# Starter Set Alarm

HmIP-SK7

Der einfache Einstieg in die intelligente Überwachung des Wohnraums: Geöffnete Fenster oder Bewegungen werden schnell erkannt und sofort als Push-Mitteilung auf dem Smartphone angezeigt. Über die Alarmsirene wird umgehend ein lautstarker Alarm ausgelöst, der Einbrecher in die Flucht schlägt.



[www.VDEinfo.com](http://www.VDEinfo.com)  
ID. 40046786

**homematic** <sup>IP</sup>  
Smartes Wohnen, das begeistert.



Alarmmeldung in der Homematic IP App



## TECHNISCHE DATEN

### Access Point:

Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 V)
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

### Bewegungsmelder – innen:

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	52 x 65 x 34 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	280 m
Erfassungsreichweite	12 m
Erfassungswinkel	105° horizontal/40° vertikal

### Fenster- und Türkontakt – optisch:

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	102 x 15 x 20 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m

### Alarmsirene:

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (Ø x H)	124 x 45 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m
Lautstärke Piezo-Lautsprecher	≥ 90 dB @ 1 m Entfernung

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts.

## EIN SICHERES ZUHAUSE MIT HOME MATIC IP

Bewegungen und das Öffnen von Fenstern bzw. Türen im Zuhause werden zuverlässig erkannt und sofort in der Homematic IP App angezeigt. Die Kombination mit der Alarmsirene rundet das Starter Set ab: Bei Gefahr stellen laute Signaltöne sowie zwei rot leuchtende LED-Signalleuchten eine sofortige Warnung sicher.

## AUSFALLSICHER UND ZUVERLÄSSIG

Dank direkter Kommunikation zwischen den Geräten wird der Alarm auch bei inaktiver Internet-/Cloud-Verbindung ausgelöst. Selbst bei Zerstörung des Access Points, bspw. durch einen Einbrecher, bleiben die anderen Geräte weiter aktiv.

## ALLES IM BLICK

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über das Smart Home für ein sicheres Gefühl beim Verlassen des Zuhauses oder von unterwegs.

## STEUERUNG PER SPRACHBEFEHL

Alternativ zur Bedienung per Taster, Fernbedienung oder App, kann der gewünschte Alarmmodus (Voll- bzw. Hüllschutz) auch ganz bequem per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Assistant aktiviert (nicht deaktiviert) werden.

## HOHE SICHERHEIT UND ANONYMITÄT NACH DEUTSCHEN QUALITÄTSSTANDARDS

- ✓ Keine Abfrage persönlicher Daten
- ✓ AES 128-Verschlüsselung zwischen Geräten, App und Cloud
- ✓ Serverstandort in Deutschland
- ✓ Zuverlässiges Funk-Protokoll auf 868/869,525 MHz

## EINSTIEG INS SMARTE ZUHAUSE

Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home durch die große Auswahl an Homematic IP Geräten jederzeit möglich.

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	153348A0
EAN-Code	4047976533480
Kurzbezeichnung	HmIP-SK7
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 194 x 150 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1626,5 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzkabel)  
 Homematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen (mit Standfuß und Wandhalterung)  
 Homematic IP Fenster- und Türkontakt – optisch (in Weiß und Braun)  
 Homematic IP Alarmsirene  
 Batterien und Montagematerial  
 Bedienungsanleitung