

immer und überall
im Bilde

 per WLAN
mit App für Android/iOS*

digitale Funktechnik 2,4 GHz

smart i_control

Video-Überwachungssystem



**wetterfeste (IP 66)
Farb-Kamera**
mit 24 Infrarot-LEDs für Nachtsicht



Abbildung zeigt
Monitor in
Quadeinstellung**



22,9 cm (9") LCD-Touchscreen
(1024 x 600 HD)

wetterfeste Kamera
(720p)

HDD-Steckplatz
(bis 2 TB)

Bereichsfestlegung für VMD
Definierung von Bereichen für die Bewegungserkennung
in nicht definierten Bereichen keine Alarmauslösung

- **wetterfeste (IP 66) VGA-Farbkamera** mit 720p Auflösung
Mithörfunktion
24 leistungsstarken Infrarot-LEDs für Nachtsicht
schwenkbarem Halter (auch für Wand-/Deckenmontage)
- **22,9 cm Farb-Monitor** mit Mithörfunktion
HDD-Steckplatz (2,5" SATA-Festplatte **bis 2 TB**, nicht enthalten)
microSD-Kartenschacht (SD-card bis 32 GB, nicht enthalten)
Quadfunktion** (bis 4 Kamerabilder gleichzeitig anzeigen)
- **Reichweite bis 300 m** (unter optimalen Bedingungen)
- **RJ45 (LAN)-Buchse** (für Internetanschluss zur LAN-Nutzung)
- **USB-Maus-Anschluss** (für Menübedienung)
- **Aufnahmeauslösung:**
nach Zeitplan oder durch
Video Motion Detection (VMD) Bewegungserkennung
- **Definierung von Bereichen für die Bewegungs-erkennung** (in nicht definierten Bereichen keine Alarmauslösung)
- **Aufnahme für jeden Tag programmierbar**
- **per App*:**
Quad**- oder Einzel-Kamerabild-Anzeige, Push Notification
manuelle Aufzeichnung, Schnappschussfunktion

Monitor 243,8 x 163,5 x 30,3 mm, 680 g
Kamera 67,3 x 90 mm (o. Fuß), 360 g (m. Fuß)

Art.- Nr. 51092

Lieferumfang:

9"-Farb-LCD-Touchscreen-Monitor mit Klappfuß
WLAN-Funk-Farbkamera (IP 66)
Netzteil Monitor 12 V / 2 A, Netzteil Kamera 5 V / 2 A
RJ 45 Netzwerkkabel

* kostenlose iOS App bzw. Android App

** nur möglich bei Einsatz von optionalen Zusatz-Kameras

Bedienungsanleitung
User Manual
stabo smart i_control



Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich. Copyright © 12/2017 stabo Elektronik GmbH
stabo Elektronik GmbH · 31137 Hildesheim, Germany · Münchwiese 16 · Telefon +49 (0) 5121 7620 -10 · Telefax +49 (0) 5121 516847
Internet: www.stabo.de · e-mail: info@stabo.de

 besuchen Sie uns auf facebook