

Innenbereich

Dekolichterkette

LED-Lichterkette mit 10 Glühlampen, CW

Best.-Nr. 1678777



Polarlite®



Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur als Innenraumdekoration vorgesehen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus können bei unsachgemäßem Gebrauch Gefährdungen wie Kurzschluss, Feuer, Stromschlag usw. auftreten. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Dieses Produkt erfüllt die nationalen gesetzlichen sowie die europäischen Vorschriften. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- LED-Lichterkette mit 10 Glühlampen, CW
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



a) Personen / Produkt


- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch immer auf Beschädigungen. Sollten Sie Schäden bemerken, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenn Sie während des Gebrauchs Schäden entdecken (z. B. beschädigte Kabel oder Stecker), berühren Sie das Produkt nicht, es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Trennen Sie zuerst die Netzsteckdose, an die das Produkt angeschlossen ist, von der Netzspannung (Sicherheit und/oder Sicherungsautomat abschalten, dann den Fehlerstromschutzschalter ausschalten, um die Netzsteckdose in allen Phasen zu trennen). Ziehen Sie nun den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und entsorgen Sie es umweltgerecht.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Die LEDs werden während des Betriebs heiß. Halten Sie das Produkt bei Gebrauch von leicht entzündlichen Materialien fern.
- Das Produkt erzeugt im Betrieb Wärme. Das Produkt darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden.

- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Der Transformator darf nur über eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Strom versorgt werden, die an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist. Vor dem Anschließen des Transformators sollten Sie überprüfen, ob die Nennspannung des Produkts mit der Spannung Ihres Netzbetreibers übereinstimmt.
- Niemals mit nassen Händen einstecken oder trennen.
- Trennen Sie den Transformator nicht durch Ziehen am Kabel, sondern greifen und ziehen Sie den Netzstecker an der vorgesehenen Grifffläche.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Bei Gewitter muss aus Sicherheitsgründen der Netzstecker gezogen werden.
- Das Produkt ist nur für Innenbereiche bestimmt.
- Achtung, LED-Licht:
 - Nicht direkt in das LED-Licht blicken!
 - Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten in den Strahl blicken.

b) Sonstige

- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel in Bezug auf den Betrieb, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Bedienelemente



Betrieb

Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Achten Sie darauf, dass das Kabel lose hängt und nicht zu stark gespannt ist. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung kann das Kabel reißen.

Schließen Sie das Produkt nicht an das Stromnetz an, solange es sich noch in der Verpackung befindet. Legen Sie das Produkt vollständig aus, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.

Hängen Sie keine Gegenstände am Produkt auf und decken Sie das Produkt nicht ab.

Trennen Sie das Produkt von der Netzsteckdose, sobald eine LED nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Die LEDs sind weder dimmbar noch austauschbar.



1. Legen Sie das Produkt vollständig aus und ordnen Sie die Kabel so an, dass sie frei liegen und sich nicht verheddern.
2. Befestigen Sie das Produkt an einem geeigneten Ort (z. B. einem Möbelstück). Sichern Sie das Produkt bei Bedarf mit Kunststoffkabelbindern.
3. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die Trafobuchse an. Es ist nur eine einzige Anschlussart möglich. Sichern Sie den Anschluss, indem Sie die Schraubkappe des Steckers auf dem Trafogewinde festdrehen.
4. Schließen Sie den Trafo an eine Steckdose an.
5. Trennen Sie den Transformator von der Steckdose, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Das Produkt hat keinen Netzschalter und ist immer in Betrieb, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Trennen Sie den Transformator vor der Reinigung vom Netz und lassen Sie die LEDs ausreichend abkühlen.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, trockenes, fusselfreies Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz feuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser an.
- Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es weiterverwenden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

a) Lichterkette

Betriebsspannung.....	100 – 240 V/AC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme:.....	0,015 W
Schutzart.....	IP20
Anzahl LEDs	50
Leuchtfarbe.....	kaltweiß
Netzkabellänge	5 m
Gesamtlänge	7,7 m (mit Verlängerungskabel)
Abstand zwischen den Leuchten	30 cm
Betriebsbedingungen	0 bis +40 °C, 0 – 90% rF
Lagerbedingungen.....	0 bis +40 °C, 0 – 90% rF
Kolbendurchmesser	Ø 6 cm
Gewicht	260 g

b) Transformator

Eingangsspannung.....	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Ausgangsspannung	3 V/DC
Ausgangsstrom:.....	300 mA
Ausgangsleistung.....	max. 0,9 W

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited