


SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H: 2200 mm, B: 900 mm, T: 800 mm



### Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Schaltschrank-Leergehäuse
Ausführung des Produkts	nach IEC 62208
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1

### Eignung

Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen	Ja
<b>Eignung zur Integration</b>	
• Aufputz-Installation	Ja
• Unterputz-Installation	Nein
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

### Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	lichtgrau

## Produktdetails

Produktbestandteil				
• Lüftungstür	Ja			
• Montageplatte	Ja			
• Rücktür	Nein			
• Sichttür	Nein			
• tiefenverstellbare Montageplatte	Ja			
Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreichbares Gehäuse	Nein			
Anzahl				
Anzahl der Schlosser	0			
Anzahl der Türen	2			
Mechanischer Aufbau				
Höhe	2 200 mm			
Breite	900 mm			
Tiefe	800 mm			
Befestigungsart				
• 19-Zoll Einbau	Nein			
• Bodenmontage	Ja			
• Wand-Montage	Nein			
Nettogewicht	208,94 kg			
Material	Stahl			
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges



[Sonstige](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

n

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1298-3VS4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1298-3VS4>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1298-3VS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1298-3VS4)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

