

Standardschrank 8MF2 HxBxT=2000x 800x 400 Aufstellung: Reihe  
unbelüftet, montiert, geschweißt IP40



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Standardsystemschrank
Art der Aufstellung	Reihenaufstellung
Ausführung der Oberfläche	gepulvert
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung	Nein
Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40
Eignung zum Einbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Zoll-Abmessungen 10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll</li> <li>• für metrische Abmessungen M8</li> </ul>
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7032
Farbe	kieselgrau
Produktbestandteil	

• abnehmbarer Rahmen	Nein
• Lüftungstür	Nein
• Montageplatte	Nein
• Rücktür	Nein
• Schrägdach	Nein
• Sichttür	Nein
• tiefenverstellbare Montageplatte	Nein
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

Mechanischer Aufbau	
Höhe	2 000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	400 mm
Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe	38
Befestigungsart	Stand
Befestigungsart / 19-Zoll Einbau	Ja
Material	Stahl

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF2084-4R>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF2084-4R>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF2084-4R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF2084-4R)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>