



SIVACON S4 Unterteilung Feldsammelschiene mit HSS HSS vorn T: 400mm

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Unterteilung Feldverteilschiene
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Bauform	Bausatz
Eignung zur Verwendung	für Hauptsammelschiene oben / unten
RAL-Farbnummer	sonstige
Farbe	weiß
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeleinführung</li> <li>• Schloss</li> </ul>	Ja Nein
Höhe	1 600 mm
Breite	50 mm
Tiefe	400 mm
Einbaubreite / für Schaltschrankeinbau	50 mm
Einbautiefe / für Schaltschrankeinbau	400 mm
Form / der inneren Unterteilung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form 2a</li> <li>• Form 2b</li> <li>• Form 3a</li> <li>• Form 3b</li> <li>• Form 4a</li> <li>• Form 4b</li> </ul>	Ja Ja Nein Nein Nein Nein
Einbaulage	vertikal
Nettogewicht	2,75 kg
Material	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	U
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>



Sonstige



Sonstige



EG-Konf.

Sonstige

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ4000-0BA05>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ4000-0BA05>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8PQ4000-0BA05](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ4000-0BA05)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



