

SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Basic License Key auf USB-Stick Software auf CD Floating-Lizenz für einen User Engineering-Software Klasse A 3-sprachig (DE,EN,FR) ablauffähig unter: Windows 10 64bit Pro/Enterprise Windows 7 32/64 bit SP 1 Prof./Ultimate/Enterprise Referenz-HW: SIRIUS MSS 3RK3 SIRIUS 3SK2 Kommunikation über Systemschnittstelle zu PC (serielle Schnittstelle)

| Allgemeine technische Daten | | |
|-----------------------------|--|--|
| Produkt-Bezeichnung | | Safety ES V1.0 |
| Software-Version | | V 1.0 |
| Produktbeschreibung | | Engineering Software für Sicherheitschaltgeräte 3SK2 und 3RK3; BASIC Lizenz; integrierter Grafikeditor; integrierte Diagnose und Inbetriebnahmeunterstützung; Verbindung über Systemschnittstelle; License Key auf USB-Stick |
| Landessprache der Software | | deutsch / englisch / französisch |
| Produktvariante | | Safety ES V1.0 Basic |
| Produktlizenz | | Floating License für 1 User |
| Softwareklasse | | A |
| Zielsystem | | SIRIUS MSS 3RK3, SIRIUS 3SK2 |

| Features | | |
|---------------------------------------|--|------|
| Produktbestandteil Bausteinbibliothek | | Nein |
| Produktfunktion | | |
| • Diagnosefunktion | | Ja |
| • gesteuertes Positionieren | | Nein |
| • Simulationsfunktion | | Nein |
| • Technologische Funktion | | Ja |
| • Analysefunktion | | Nein |
| • Bewegungsfunktion | | Nein |
| • Datenerfassungsfunktion | | Nein |
| • Inbetriebnahmefunktion | | Ja |
| • Kommunikationsfunktion | | Ja |
| • Projektierungsfunktion | | Ja |
| • Wartungsfunktion | | Nein |
| • Auswertefunktion | | Nein |
| • Parametrierfunktion | | Ja |

Anforderungen

| | | |
|---|----------------|---|
| Prozessortaktfrequenz • minimal | MHz | 1 000 |
| Speicherkapazität • auf Festplatte erforderlich • des Hauptspeichers minimal | Mbyte kbyte | 280 1 024 |
| Ausführung des Laufwerks oder Speichermediums erforderlich • CD-ROM-Laufwerk • Diskettenlaufwerk • DVD-Laufwerk | | Ja Nein Nein |
| Grafikkarte | | |
| vertikale Bildauflösung der Grafikkarte | Pixel | 768 |
| horizontale Bildauflösung der Grafikkarte | Pixel | 1 024 |
| Anzahl der Farben der Grafikkarte | | 256 |
| Software | | |
| Betriebssystem erforderlich | | MS Windows XP Professional SP2 + SP3, MS Windows 7 32/64 Bit SP1 Professional/Ultimate/Enterprise |
| Browser-Software erforderlich | | nein |
| Viewer-Software erforderlich | | nein |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3ZS1316-4CC10-0YA5>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3ZS1316-4CC10-0YA5>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3ZS1316-4CC10-0YA5>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZS1316-4CC10-0YA5&lang=de

letzte Änderung:

15.05.2018