


DELTA Taster-Geräteeinsatz, UP Doppeltaster, 2S 10A 250V



Ausführung	
Produkt-Markenname	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Taster-Geräteeinsatz
Ausführung des Produkts	Einzeltaster
Ausführung der Schaltfunktion	2 Schließer
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung des Betätigungselements	Tast-/Tiptaster
Allgemeine technische Daten	
Aufdruck	ohne
Montageart	Befestigung mit Krallen und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Hauptstromkreis	

Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige

Produktdetails

Produktbestandteil	
• Beschriftungsfeld	Nein
• integriert / Leuchtmittel	Nein
• Meldekontakt	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

Anzahl

Anzahl der Betätigungswippen	2
------------------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	32 mm
Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Metall

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CCC	 EG-Konf.	Sonstige Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TD2111>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TD2111>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TD2111

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

