

Zubehör für VL630; VL800 Motorantrieb 24V DC für MCCB größer,
gleich *E02*01*



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Motorantrieb
Ausführung des Produkts	Zubehör für VL630
Ausführung des Schaltantriebs	Motorantrieb
Allgemeine technische Daten	
Ausschaltzeit / typisch	1 s
Impulsdauer / minimal	50 ms
Schalzhäufigkeit / maximal	120 1/h
Spannung	
Ausführung der Absicherung / für externe Hilfsspannungsversorgung / erforderlich	NEOZED-Sicherung (gL/gG): 6 A / LS-Schalter, C-Char.: 6 A
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 60 Hz / Anfangswert • bei AC / bei 60 Hz / Endwert • bei DC / Anfangswert 	<p>0,85</p> <p>1,1</p> <p>0,85</p>

- bei DC / Endwert

1,1

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP30

Strom

Einschaltzeit / typisch 1 s

Steuerstromkreis

Betriebsscheinleistung 100 V·A

Steuerspeisespannung

- bei DC / Bemessungswert / minimal 24 V
- bei DC / Bemessungswert / maximal 24 V

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert / bei AC / bei 50 Hz

- Anfangswert 0,85
- Endwert 1,1

Zubehör

Zubehör Zubehör für VL630

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig

- minimal 1,5 mm²
- maximal 1,5 mm²

Abisolierlänge 9 mm

anschließbarer Leiterquerschnitt

- eindrähtig
 - minimal 1,5 mm²
 - maximal 1,5 mm²
- feindrähtig / mit Aderendbearbeitung
 - minimal 1,5 mm²
 - maximal 1,5 mm²

Mechanischer Aufbau

Höhe 168,9 mm

Breite 190 mm

Tiefe 182,1 mm

Nettogewicht 2 329 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb / minimal -25 °C
- während Betrieb / maximal 70 °C
- während Lagerung / minimal -40 °C
- während Lagerung / maximal 80 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

M

M

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
------------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	------------------

[Sonstige](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Schiffbau	sonstiges
------------------	------------------



[Umweltbestätigung](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL9600-3MA10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VL9600-3MA10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL9600-3MA10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>