

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51  
 Winkelrollenhebel,Edelstahlebel Edelstahlhebel mit Kunststoffrolle 22  
 mm funktionsfähig bei -40 °C



<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Antriebskopf für Positionsschalter
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5

### Allgemeine technische Daten

<b>Produktfunktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>	Ja
<b>Schockfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	30g / 11 ms Kategorie 1, Klasse B
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	0,35 mm / 5g Kategorie 1, Klasse B
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>	15 000 000
<b>Material des Gehäuses des Schalterkopfes</b>	Kunststoff
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
<b>Mindestbetätigungskraft in Betätigungsrichtung</b>	10 N
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne

## Gehäuse

**Beschichtung des Gehäuses** sonstige

## Antriebskopf

**Ausführung des Betätigungselements** Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel, Kunststoffrolle

**Normbezeichnung des Schalterkopfs** EN 50041

**Form des Schalterkopfes** Rolle

**Außendurchmesser des Schalterkopfes** 22 mm

## Kommunikation/ Protokoll

**Ausführung der Schnittstelle** ohne

## Umgebungsbedingungen

### Umgebungstemperatur

- während Betrieb -40 ... +85 °C
- während Lagerung -40 ... +90 °C

**Explosionsschutz-Kategorie für Staub** ohne

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

**Einbaulage** beliebig

**Befestigungsart** Verriegelbare Steckbefestigung

## Approbationen/Zertifikate

### allgemeine Produktzulassung

### Prüfbescheinigungen

### Sonstige



CSA



UR



[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)  
[n](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AF03-1AJ0>

### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AF03-1AJ0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AF03-1AJ0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AF03-1AJ0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AF03-1AJ0&lang=de)



letzte Änderung:

19.07.2018