

Modernes und schlichtes Design

Wireless N300 Easy Setup Router N301

Der Tenda N301 WLAN Router wurde für einen einfachen Aufbau und Inbetriebnahme entworfen. Der Router entspricht den IEEE802.11n Standard und bietet WLAN Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s. Der N301 eignet sich perfekt für Alltägliche Aktivitäten wie z.B. E-Mails, Videostreaming, Online Gaming und viele mehr. Der N301 kann außerdem als Client-Router fungieren und sich mit einem ISP Wireless Netzwerk verbinden oder per Uplink AP das Internet in jeder ecke des Hause verfügbar machen.



Einfacher Aufbau

Mit nur drei einfachen Schritten, bringen Sie Ihr WLAN Netzwerk sicher und stabil zum Laufen.



Sicheres WLAN dank WPS Taste

Mit drücken der WPS (Wi-Fi Protected Setup) Taste wird automatisch eine geschützte Verbindung für den User hergestellt ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Es ist nicht nur schneller eingerichtet als herkömmliche Sicherheitseinstellungen, Sie brauchen sich außerdem dank WPS kein Passwort mehr zu merken, alles funktioniert per Knopfdruck.



Verbesserte WLAN Sicherheit

Der Tenda N301 bietet Ihnen Multi-Level Verschlüsselungsoptionen, um unautorisierten zugriffen vorzubeugen sowie Ihre Daten zu schützen. 1.64/128bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 2. WLAN Zugriffskontrolle basierend auf Mac-Adresse des WLAN Adapters.



Kabelloses WAN

Der N301 kann als Client-Router fungieren und sich mit einem ISP Wireless Netzwerk verbinden oder per Uplink AP das Internet in jeder ecke ihres Hauses verfügbar machen.



Elterliche Kontrollfunktionen

Unterstützt Elterliche-Kontrollfunktionen wie IP/MAC filter, limitierte Zugriffszeiten auf das Internet sowie das Sperren von Websites.



Wie es funktioniert

Wie man WLAN zaubert: Verbinden Sie einfach das Modem Ihres Internetproviders mit dem Tenda Router. Der N301 überträgt ein Kabelloses Signal welches es Ihnen ermöglicht sich einfach und schnell mit Ihren Geräten zu verbinden.

Hardware Spezifikationen

Internetverbindungstyp	Dynamic IP, PPPOE, Static IP, L2TP, PPTP
DHCP	Built-in DHCP server DHCP Client Liste Address Reservierung
Virtueller Server	Port Forwarding DMZ Host
Elterliche Kontrollfunktion	Client Filter Mac Filter Website Filter
Dynamic DNS	No-IP dyndns
VPN Pass-Through	PPTP L2TP
Weitere Funktionen	Bandbreitenkontrolle Mac Address Clone Remote Web Management System Log
Weiteres	
Verpackungsinhalt	Wireless N301 WLAN Router, Schnellstartanleitung, Ethernetkabel, Netzteil, CD
Temperatur	Betriebstemperatur: 0°C~40°C Lagertemperatur: -40°~70°C Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10%~90% nicht kondensierend Lagerumgebung: 5%~90% nicht kondensierend
Zertifikate	FCC, CE, RoHs

Tenda N301 WLAN Router
Artikel-Nr.: 827023
EAN: 6932392827023