



Filtermatte, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, IP54, Güteklasse G3

| Ausführung  |  |
|---|--|
| Produkt-Markename   | SIVACON                                  |
| Produkt-Bezeichnung   | Filtermatte                              |
| Ausführung des Produkts   | Güteklasse G3                            |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter   | Nein                                     |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung  | Nein                                     |
| Allgemeine technische Daten   |  |
| Ausschnittbreite  | 292 mm                                   |
| Ausschnitthöhe  | 292 mm                                   |
| Schutzart und Schutzklasse  |  |
| Schutzart IP  | IP54                                     |
| Produktdetails  |  |
| Produktbestandteil / Lüfter   | Nein                                     |
| Mechanischer Aufbau   |  |
| Höhe  | 283 mm                                   |
| Breite  | 283 mm                                   |
| Einbauort   | Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal |
| Befestigungsart   | Schnappbefestigung                       |
| Befestigungsart   | Nein                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19-Zoll Einbau</li> <li>• Wandmontage</li> </ul> | Ja                                       |
| Nettogewicht  | 0,1 kg                                   |
| Material  | Kunststoff                               |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb   | -10 °C                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>            | 55 °C                                    |
| Approbationen Zertifikate   |  |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2  | V  |
| allgemeine Produktzulassung   | Sonstige                                 |



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6000-0AM67>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0AM67>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR6000-0AM67](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6000-0AM67)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



