

SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H: 1800 mm, B: 400 mm, T: 500 mm



| Ausführung | |
|--|---------------------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Schaltschrank-Leergehäuse |
| Ausführung des Produkts | nach IEC 62208 |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Betriebsmittelschutzklasse | Schutzklasse 1 |
| Eignung | |
| Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen | Ja |
| Eignung zur Integration | |
| • Aufputz-Installation | Nein |
| • Unterputz-Installation | Nein |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch | Nein |
| Erscheinungsbild | |
| RAL-Farbnummer | RAL 7035 |
| Farbe | lichtgrau |

Produktdetails

| | |
|---|------|
| Produktbestandteil | |
| • Lüftungstür | Ja |
| • Montageplatte | Ja |
| • Rücktür | Nein |
| • Sichttür | Nein |
| • tiefenverstellbare Montageplatte | Ja |
| Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreihbares Gehäuse | Nein |

Anzahl

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Schösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 1 |

Mechanischer Aufbau

| | |
|------------------|----------|
| Höhe | 1 800 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Befestigungsart | |
| • 19-Zoll Einbau | Nein |
| • Bodenmontage | Ja |
| • Wand-Montage | Nein |
| Material | Stahl |

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------|
| EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------|

[Sonstige](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1845-3VS4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1845-3VS4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1845-3VS4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



