



Doppelstockklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 2,5mm<sup>2</sup>  
Klemmenbreite 5,2mm Farbe grau

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Doppelstockklemme
Produktvariante	Doppelstockklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	5 mm
Betriebsspannung / Bemessungswert	500 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	24 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja
Anzahl	
Anzahl der Klemmenebenen	2
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2
Anschlüsse	
Abisolierlänge	9 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
• minimal	0,14 mm <sup>2</sup>
• maximal	4 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung / minimal	0,1 mm <sup>2</sup>
• mit Aderendbearbeitung / maximal	3 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	0,6 N·m
• maximal	1 N·m
Ausführung des Anschlusses	
• 1	Schraubanschluss
• 2	Schraubanschluss
Position / der Anschlussklemme	seitlich
Mechanischer Aufbau	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	65 mm
Länge	70 mm

Befestigungsart	Hutschiene 35 mm	
Nettogewicht	15 g	
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-25 °C	
• maximal	55 °C	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>



[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH1020-0AF00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH1020-0AF00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH1020-0AF00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1020-0AF00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



