

ALPHA 160, Wandschrank, Aufputz, mit Verteilerfeld, IP43,  
Schutzklasse 2, H: 950 mm, B: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA 160
Produkt-Bezeichnung	Wandschrank
Ausführung des Produkts	Aufputz, mit Verteilerfeld
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP43
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein



  

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 9016
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Ja
• Montageplatte	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein
Anzahl der DIN-Montageschienen	12

Mechanischer Aufbau	
Höhe	950 mm

Breite	550 mm
Tiefe	140 mm
Einbautiefe	140 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten / je DIN-Montageschiene	144
Nettogewicht	17,4 kg
Material / des Gehäuses	Stahl

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 <a href="#">Sonstige</a>	 EG-Konf.	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a> <a href="#">Sonstige</a> <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>

<b>sonstiges</b>
<a href="#">Sonstige</a>

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1052-4KK21>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1052-4KK21>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1052-4KK21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1052-4KK21)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

