



SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC gemäß UL, Schlagstift-Kennmelder

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Zylindersicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	DC gemäß UL
Ausführung des Kennmelders	Schlagstift-Kennmelder
Allgemeine technische Daten	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aR
Größe des Sicherungseinsatzes	14x51 mm
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Versorgungsspannung / bei DC	600 V
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	6 W
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	20 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Nennwert	20 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Schlagmelder	Ja
Mechanischer Aufbau	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	23 g
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



**Konformitätserklärung**

Sonstige

[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC1420-5>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC1420-5>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NC1420-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC1420-5)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



