



Abbildung ähnlich

Spannungsrelais AC 230/400V 0,85 2 Wechslerkontakte
Ansprechverzögerung 0,5 S Rückseitigchaltverzögerung 60 S Test-Taste

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Spannungsrelais
Allgemeine technische Daten	
einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Anfangswert	0,5 s
messbare Spannung / bei AC / Anfangswert	195,5 V
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung	AC
Spannungsart / zur Überwachung	AC
einstellbarer Spannungsbereich / Endwert	195,5 V
messbare Spannung / bei AC / Endwert	264,5 V
Strom	
einstellbarer Spannungsbereich / Anfangswert	195,5 V
Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
<ul style="list-style-type: none"> bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	195,5 V 264,5 V 195,5 V 264,5 V
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	2
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0
Einstellbare Parameter	
einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Endwert	0,5 s
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	
<ul style="list-style-type: none"> Anfangswert Endwert 	60 s 60 s
Produktfunktion	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Spannungsfenstererkennung 1 Phase Spannungsfenstererkennung 3 Phasen Spannungsfenstererkennung DC Überspannungserkennung 1 Phase Überspannungserkennung 3 Phasen Überspannungserkennung DC Unterspannungserkennung 1 Phase Unterspannungserkennung 3 Phasen 	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja

- Unterspannungserkennung DC

Nein

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Schraubanschluss

- Stecksockel

Nein

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
-----------------------------	-----------------------	----------



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5TT3415>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3415>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5TT3415

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



