SIEMENS

Datenblatt 4AC3763-0



Sicherheitstransformator, 63VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherheitstransformator
Ausführung des Transformators	Sicherheitstrafo
Allgemeine technische Daten	
abgegebene Wirkleistung / maximal	63 W
Spannung	
Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	
• _1 / Bemessungswert	12 V
• _2 / Bemessungswert	24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	14 W
Strom	
Ausgangsstrom	
• maximal	5,2 A
• _1 / Bemessungswert	5,2 A
• _2 / Bemessungswert	2,6 A
Eignung	
Eignung zur Integration	
• Aufputzinstallation	Nein
• Unterputzinstallation	Nein
Produktdetails	
Produktbestandteil / Schalter	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion / Thermoschutz	Ja
Eingänge Ausgänge	
Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	64 mm
Breite	90 mm
Länge	90 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	5
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja


allgemeine Produktzulassung	**Konformitätserklärung**	**Sonstige**

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Sonstige Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3763-0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3763-0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3763-0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens