

TALKABOUT™



MOTOROLA
SOLUTIONS



T62

WALKIE-TALKIES

LEBE DEN MOMENT

GEHEN SIE AUF ENTDECKUNGSREISE

BLEIBEN SIE IMMER IN KONTAKT

Das TALKABOUT T62-Walkie-Talkie ist mit seinen umfangreichen Funktionen und seinem robusten, dennoch stylischen Design das ideale Gerät, bei Outdoor-Abenteuern die Verbindung zu halten. Zu Hause, auf dem Campinggelände, auf einem Festival oder beim Wandern bleiben Sie mit dem TALKABOUT T62 jederzeit erreichbar. Das Einrichten des Geräts ist dank der Easy Pairing-Funktion ein Kinderspiel, und über die USB-Ladefunktion kann es bequem aufgeladen werden. Das lizenzfreie Gerät überzeugt mit wichtigen Merkmalen wie LCD-Display, 16 Kanälen und einer Reichweite bis zu 8 km, und zwar ohne Gesprächsgebühren.

HAUPTFUNKTIONEN



PMR446-Funkgeräte
– lizenzfrei



Easy Pairing-
Funktion



Display mit
Hintergrundbeleuchtung



Dual Power
Akkubetrieb/
Batteriebetrieb



USB-
Ladefunktion



16 Kanäle
plus 121 Codes**

BIS ZU
8
KM
REICHWEITE*



T62

WALKIE-TALKIES

GEHEN SIE AUF ENTDECKUNGSREISE



MOTOROLA
SOLUTIONS



WANDERN



AUTOFahrTEN



RADFAHREN



CAMPING



FESTIVALS

ALLGEMEINES

Modell: Talkabout T62

Farbe: Blau/Schwarz oder Rot/Schwarz

Frequenzband: PMR446

Sendeleistung: 500 mW

Bandbreite: 12,5 KHz

Kanäle: 16 Kanäle plus 121 Codes**

Gewicht: 161 g (mit Gürtelclip und Akku)

Reichweite: Bis zu 8 km*

Abmessungen BxHxT: 5,4 x 16,5 x 3,1 cm

LIEFERUMFANG

2 Walkie-Talkies

2 Gürtelclips

Ladegerät mit 2 Micro-USB-Steckern

2 wiederaufladbare NiMH-Akkusätze

Kennzeichnungsaufkleber (16 Stück)

Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

Einfache Pairing-Gruppenruf-Funktion

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Freisprechfunktion

Scan/Überwachung

Kennzeichnungsaufkleber

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Tastatursperre

Batterie-Ladezustandsanzeige

Gürtelclip

Micro-USB-Anschluss zum Aufladen

2,5-mm-Headsetbuchse

AKUSTISCHE SIGNALE

20 Ruftöne

Tastentöne

Sprechbestätigungston/Roger-Piepton

STROMVERSORGUNG

Wiederaufladbarer NiMH-Akkusatz (im Lieferumfang enthalten)

Kompatibel mit Standard-AA-Batterien

AKKULAUFZEIT

NiMH 800 mAh (im Lieferumfang enthalten) - bis zu 18 Stunden***

NiMH 1300 mAh hohe Kapazität (optional) - bis zu 29 Stunden***

AUFLADEN

Micro-USB-Ladegerät (im Lieferumfang enthalten)

Kompatibel mit Ladeschale (separat erhältlich)

LIEFERUMFANG

ROTE VERSION

BLAUE VERSION



x2



x16



x2



x16

BEIDE VERSIONEN



x2



x2



x1

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE UNS ONLINE AUF

motorolasolutions.com/talkabout

GEBEN SIE UNS EIN "LIKE" AUF FACEBOOK

[facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies](https://www.facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies)

TALKABOUT T62 Doppelpack (rot) und Ladegerät UK: B6P00810RDRMAW

TALKABOUT T62 Doppelpack (rot) und Ladegerät Westeuropa: B6P00811RDRMAW

TALKABOUT T62 Doppelpack (blau) und Ladegerät Westeuropa: B6P00811LDRMAW

TALKABOUT T62 Doppelpack (blau) und Ladegerät UK: B6P00810LDRMAW

*Kann je nach Gelände und Bedingungen variieren.

**In Russland rechtlich auf 8 Kanäle beschränkt. Informationen dazu im Benutzerhandbuch.

***Auf Grundlage einer Standardbenutzung mit 5/5/90-Zyklus.

MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Markenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.