

Indoor Camera



Schützt den Haushalt UND die Privatsphäre

IN WENIGEN WORTEN

Die *Somfy Indoor Camera* ist die erste Sicherheitskamera mit einer Motorblende, die die Beachtung der Privatsphäre garantiert.

Damit können Sie Ihren Haushalt stets im Auge behalten, die anwesenden Personen hören und mit ihnen sprechen sowie Ihr Haus dank intelligenter Bewegungserkennung und Echtzeit-Alarm schützen.

DIE VORTEILE

1. Ihr Haus ist geschützt.

Wenn Sie den intelligenten Infrarotsensor SomfyVision™ haben (Infrarot- und Bildanalyse), werden Sie bei der kleinsten Erkennung einer anwesenden Person auf dem Smartphone gewarnt. Dann können Sie mit einem einfachen Klick auf Ihre Bilder zugreifen und somit in Echtzeit erfahren, was vor sich geht. Sie sind gerade beschäftigt? Auch Ihnen nahestehende Personen können gewarnt werden.

2. Ihre Privatsphäre wird respektiert

Nach einem einfachen Klick auf Ihrem Smartphone oder automatisch öffnet sich die Motorblende Ihrer *Somfy Indoor Camera*, wenn Sie das Haus verlassen, und schließt sich bei Ihrer Heimkehr wieder. Sie können ganz beruhigt sein, niemand kann Sie sehen!

3. Sie halten mit Ihnen nahestehenden Personen Kontakt

Mithilfe der kostenlosen App „Somfy Protect“ können Sie in Echtzeit die anwesenden Personen sehen, hören und mit ihnen sprechen. Aufgrund der Nachtsicht, des 130°-Weitwinkels und des digitalen 4x-Zooms entgeht Ihnen nichts.

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer:	2401507
Anwendung	In Innenräumen
Video	HD 720 p/30 fps (für Smartphones optimiert)
Bildwinkel	130° (diagonal) mit fester Brennweite (60 cm bis unendlich)
Zoom	4x digital
Nachtsicht	6 m/mechanischer Infrarotfilter
Bewegungssensor	5 m/mit Tieren verträglich (Zoning)

Häufigster Verkaufspreis

Erhältlich ab
Juli 2018

Verpackung
Karton

Garantie
2 Jahre

Indoor Camera



Audio	Eingebauter Lautsprecher und eingebautes Mikrofon
Aufnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Im Falle einer Bewegungserkennung werden 10 Sekunden lange Videos kostenlos 1 Tag lang gespeichert. • Bis zu 7 Stunden ununterbrochene Aufzeichnung (optional)
Stromversorgung	USB-Adapter (5V/1.5A)
WLAN-kompatibel	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Open/WEP/WPA/WPA2-Personal • Empfohlene Übertragungsrate 500 Kbps
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennung von Stromausfällen • Sichere Datenübertragung (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselte Cloud-Speicherung (AES-256)
Apps	Kostenlose App für iOS 9 und höher sowie Android 4.4 und höher
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Maße/Gewicht	43 x 90 mm/194 g
Kompatibilität	<p>Funktioniert eigenständig oder als Ergänzung zu einem Sicherheitssystem „Somfy Protect“ (ONE, ONE+, Home Alarm) oder Myfox Home Alarm.</p> <p>TaHoma Nest Amazon Alexa IFTTT</p>
Sonstiges	Wandhalterung separat erhältlich