



Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA2.3
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	25 mm <sup>2</sup> 150 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup> 150 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	26 / 51 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	25 - 150 mm <sup>2</sup> : 31,1 Nm 25 - 150 mm <sup>2</sup> : 31,1 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	1.0 / 2.0 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	4 AWG 300 kcmil 4 AWG 300 kcmil 25 70 4 AWG 300 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-in 4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-in
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9213-0JJ22>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9213-0JJ22>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9213-0JJ22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9213-0JJ22)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

20.12.2020 

