


Rahmenklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 3 Stück
Zubehör	Rahmenklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TS1.3
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	50 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> <li>maximal</li> </ul>	2 - 6x 13 mm x 0,5 mm 3 - 6x 20 mm x 1 mm
Abisolierlänge	20 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mehrdrähtig</li> <li>feindrähtig</li> </ul>	50 - 185 mm <sup>2</sup> : 14 Nm 50 - 150 mm <sup>2</sup> : 14 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
Abisolierlänge	0.8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal</li> </ul>	4 AWG 350 kcmil 4 AWG 350 kcmil

Weitere Informationen	
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	
Industry Mall (Online-Bestellsystem) <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA12">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA12</a>	
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JA12">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JA12</a>	
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JA12">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JA12</a>	
CAX-Online-Generator <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) <a href="http://www.siemens.de/ausschreibungstexte">http://www.siemens.de/ausschreibungstexte</a>	



letzte Änderung:

20.12.2020 

