

Schutzhülle für Beschriftungsstreifen für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177  
Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



| Allgemeine Informationen                   |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung                     | Schutzhülle Beschriftungsstreifen                 |
| Aufbauart/Montage                          |                                                   |
| Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich    | Ja                                                |
| Quereinbau (Landscapeformat) möglich       | Ja                                                |
| Umgebungsbedingungen                       |                                                   |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |                                                   |
| • min.                                     | -40 °C                                            |
| • max.                                     | 80 °C                                             |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |                                                   |
| • min.                                     | -40 °C                                            |
| • max.                                     | 80 °C                                             |
| Relative Luftfeuchte                       |                                                   |
| • Betrieb, max.                            | 90 %                                              |
| Maße                                       |                                                   |
| Breite                                     | 170 mm; Zirkumaß                                  |
| Höhe                                       | 115 mm; Zirkumaß                                  |
| Lieferumfang                               |                                                   |
| Liefermenge in Stück                       | 5                                                 |
| • Teile pro Stück                          | 1                                                 |
| Sonstiges                                  |                                                   |
| bedruckbar mit Laser-Drucker               | Nein                                              |
| Handelsware                                | Ja                                                |
| Hersteller-Name                            | SIEMENS AG                                        |
| Hersteller-Adresse                         | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
| Zielgeräte                                 | für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177            |
| Nutzbar in folgenden Produkten             |                                                   |
| • Produkt 1                                | <a href="#">6AV6545-4BA16-0CX0</a>                |
| • Produkt 2                                | <a href="#">6AV6545-4BB16-0CX0</a>                |
| • Produkt 3                                | <a href="#">6AV6545-4BC16-0CX0</a>                |
| • Produkt 4                                | <a href="#">6AV6645-0AA01-0AX0</a>                |
| • Produkt 5                                | <a href="#">6AV6645-0AB01-0AX0</a>                |
| • Produkt 6                                | <a href="#">6AV6645-0AC01-0AX0</a>                |
| • Produkt 7                                | <a href="#">6AV6645-0BA01-0AX0</a>                |
| • Produkt 8                                | <a href="#">6AV6645-0BB01-0AX0</a>                |
| • Produkt 9                                | <a href="#">6AV6645-0BC01-0AX0</a>                |

letzte Änderung:

15.01.2021