

SICUBE 8MF 2000 EMV-Schrank, Schweißausf. NI HxBxT=1800x
800x 600mm für Einzelaufstellung mit Seitenwänden, IP 40



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|---|
| Produkt-Bezeichnung | EMV-Schrank |
| Art der Aufstellung | Einzelaufstellung |
| Ausführung der Oberfläche | Gerüst und Umhüllungsteile vernickelt, Umhüllungsteile außen gepulvert |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Ja |
| Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung | Nein |
| Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung | Nein |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP40 |
| Eignung zum Einbau | <ul style="list-style-type: none"> • für Zoll-Abmessungen 10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll • für metrische Abmessungen M8 |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch | Nein |
| Erscheinungsbild | |
| RAL-Farbnummer | RAL 7032 |
| Farbe | kieselgrau |

| | |
|------------------------------------|------|
| Produktbestandteil | |
| • abnehmbarer Rahmen | Nein |
| • Lüftungstür | Nein |
| • Montageplatte | Nein |
| • Rücktür | Nein |
| • Schrägdach | Nein |
| • Sichttür | Nein |
| • tiefenverstellbare Montageplatte | Nein |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Anzahl der Türen | 1 |

Mechanischer Aufbau

| | |
|---|----------|
| Höhe | 1 800 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe | 34 |
| Befestigungsart | Stand |
| Befestigungsart / 19-Zoll Einbau | Ja |
| Material | Stahl |

allgemeine Produktzulassung

sonstiges

[Sonstige](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF2886-4EN>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF2886-4EN>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF2886-4EN

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>