





Verzögerungsgerät feste Verzögerung 110V AC Zubehör für: 3VA  
Unterspannungsauslöser

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Verzögerungsgerät
Zubehör	Verzögerungsgerät
Allgemeine technische Daten	
Ausschaltverzögerungszeit / minimal	100 ms
Mechanischer Aufbau	
Höhe	57,5 mm
Breite	44,8 mm
Gesamttiefe	72,3 mm
Nettogewicht	117 g
Anzugsdrehmoment in Nm / Klemme / empfohlen	0,8 N·m
Anzugsdrehmoment in Nm / Klemme / maximal	1,2 N·m
Anschlüsse gemäß IEC	
Abisolierlänge	10 mm
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte	
• minimal	20
• maximal	16
Anschlüsse gemäß UL	
Abisolierlänge [in]	0,4 in
Anzugsdrehmoment [lbf.in] / Klemme / empfohlen	7,1 lbf.in
Anzugsdrehmoment [lbf.in] / Klemme / maximal	10,6 lbf.in
Weitere Informationen	
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF21">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF21</a>	
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0BF21">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0BF21</a>	
<b>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)</b>	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9988-0BF21">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9988-0BF21</a>	
<b>CAX-Online-Generator</b>	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	
<b>Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)</b>	
<a href="http://www.siemens.de/ausschreibungstexte">http://www.siemens.de/ausschreibungstexte</a>	



letzte Änderung:

20.12.2020 

