

90 Grad-Winkeladapter, 1:1 verschraubbar mit RS-485/422-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	90-Grad-Winkeladapter, 1:1
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; am HMI anschraubbar
Schnittstellen	
Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	9; männlich
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	9; weiblich
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	keine
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminiumguss	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja; HMI Seite
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen
Maße	
Breite	31 mm
Höhe	25 mm
Dicke	25 mm
Gewichte	

Gewicht (ohne Verpackung)	34 g
<b>Lieferumfang</b>	
Liefermenge in Stück	1
<b>Sonstiges</b>	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für alle passenden Schnittstellen geeignet
<b>Nutzbar in folgenden Produkten</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt 1</li> <li>• Produkt 2</li> <li>• Produkt 3</li> <li>• Produkt 4</li> <li>• Produkt 5</li> <li>• Produkt 6</li> <li>• Produkt 7</li> <li>• Produkt 8</li> <li>• Produkt 9</li> <li>• Produkt 10</li> <li>• Produkt 11</li> <li>• Produkt 13</li> <li>• Produkt 14</li> <li>• Produkt 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6AV6642-0*</li> <li>6AV6542-0*</li> <li>6AV6545-0*</li> <li>6AV6644-*</li> <li>6AV6545-8*</li> <li>6AV6640-0C*</li> <li>6AV6643-7BA00-*</li> <li>6AV6643-7CD00-*</li> <li>6AV6643-7DD00-*</li> <li>6AV2124-*</li> <li>6AV2128-3*</li> <li>6AV6647-*</li> <li>6AV6643-8*</li> <li>6AV2123-2*</li> </ul>
<b>letzte Änderung:</b>	12.03.2021 