

Rahmenklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 4 Stück
Zubehör	Rahmenklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TS1.1
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	1,5 mm ² 70 mm ²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen	
<ul style="list-style-type: none"> minimal maximal 	1 - 9x 9 mm x 0,8 mm 3 - 6x 13 mm x 0,5 mm
Abisolierlänge	12 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> eindrähtig mehrdrähtig feindrähtig 	1,5 - 16 mm ² : 45 lb-in 1,5 - 16 mm ² : 45 lb-in 25 - 70 mm ² : 70 lb-in 1,5 - 16 mm ² : 45 lb-in 25 - 50 mm ² : 70 lb-in
Anschlüsse gemäß UL	
Abisolierlänge	0.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 3/0 AWG 14 AWG 3/0 AWG 14 AWG 3/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> eindrähtig mehrdrähtig feindrähtig 	14 - 10 AWG: 45 lb-in 14 - 6 AWG: 45 lb-in 4 AWG - 3/0: 70 lb-in 14 - 6 AWG: 45 lb-in 4 AWG - 3/0: 70 lb-in
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9154-0JA11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9154-0JA11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9154-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

06.04.2021 

