

ALPHA 630, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55,  
Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 1050 mm, T: 320 mm, RAL 7035



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA 630
Produkt-Bezeichnung	Standschrank
Ausführung des Produkts	mit offener Seitenwand
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

  

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Ja
• Montageplatte	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Ja

  

Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 950 mm
Breite	1 050 mm

Tiefe	320 mm
Einbautiefe	320 mm
Nettogewicht	66 kg
Material / des Gehäuses	Stahl

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 VDE	 EAC	 EG-Konf.
<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigung</a>	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>

## sonstiges

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8GK1323-8KP44>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1323-8KP44>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8GK1323-8KP44](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8GK1323-8KP44)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

