



Hilfsstromschalter mit Prüftaste, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP
Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1 FI 5SV, für kleine Leistung (bei 5SU1 ist
Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)

| Ausführung | |
|---|---------------------|
| Produkt-Markenname | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Hilfsstromschalter |
| Ausführung des Produkts | anbaubar |
| Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut | Nein |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 10 000 |
| Spannung | |
| Isolationsspannung / Bemessungswert | 50 V |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 0,8 kV |
| Versorgungsspannung | |
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Schutzart IP | IP20 |
| Steuerstromkreis | |
| Spannungsart / der Steuerspannung | AC/DC |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil | |
| • Hilfsschalter | Ja |
| Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
| Anzahl der Öffner | 0 |
| Anzahl der Schließer | 2 |
| Anzahl der Wechsler | 0 |
| Produkterweiterung / montierbar | universal |
| Produkterweiterung | Hilfsschalter |
| Anschlüsse | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • minimal | 0,5 mm ² |
| • maximal | 2,5 mm ² |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| • maximal | 1 N·m |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen | 24 ... 12 |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 9 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 0,5 |
| Nettogewicht | 45 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |

| | |
|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | -25 °C 55 °C |
| Umgebungstemperatur / während Lagerung <ul style="list-style-type: none"> • minimal zulässig • maximal zulässig | -40 °C 75 °C |
| allgemeine Produktzulassung | |
| Konformitätserklärung | |

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

EG-Konf.

[Sonstige](#)

[Railway](#)

[Sonstige](#)

[Schwingen / Schocken](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3014-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3014-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3014-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



13 23

