

SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 1-polig



Ausführung

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungslasttrennschalter |
| Ausführung des Betätigungselements | Deckelgriff |

Allgemeine technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Polzahl | 1 |
| Baugröße des Sicherungseinsatzes | sonstige |
| Gebrauchskategorie | AC20B/DC20B |
| Größe des Sicherungseinsatzes | 22x127 mm |

Schutzart und Schutzklasse

| | |
|----------------------------|------|
| Schutzart IP / frontseitig | IP20 |
|----------------------------|------|

Strom

| | |
|-----------------------------|------|
| Dauerstrom / Bemessungswert | 63 A |
|-----------------------------|------|

Hauptstromkreis

| | |
|--|-------------------------------|
| Betriebsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert / maximal • bei DC / Bemessungswert / maximal | <p>1 500 V</p> <p>1 000 V</p> |

Eignung

| | |
|-------------------------------|------|
| Eignung zur Verwendung | |
| • Hauptschalter | Nein |
| • Lasttrennschalter | Nein |
| • NOT-AUS-Schalter | Nein |
| • Sicherheitsschalter | Nein |

| | |
|---|------|
| Produktfunktion | |
| Produktfunktion / Sicherungsüberwachung | Nein |

| | |
|---|-------|
| Kurzschluss | |
| bedingter Kurzschlussstrom (I _q) / Bemessungswert | 50 kA |

| | |
|---|--------------------|
| Anschlüsse | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig | |
| • minimal | 1 mm ² |
| • maximal | 50 mm ² |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig | |
| • minimal | 1 mm ² |
| • maximal | 50 mm ² |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | Schraubanschluss |

| | |
|----------------------------|--------|
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Befestigungsart | |
| • Bodenmontage | Ja |
| • Frontmontage | Nein |
| • Schienen-Montage | Nein |
| Nettogewicht | 480 g |

allgemeine Produktzulassung

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC2391-0MK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC2391-0MK>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC2391-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

