



ALPHA, Türhälfte rechtsbis IP55 , H: 950 mm, B: 275 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2, inklusiv Schwenkhebel für Schrankbreite 800mm

Ausführung		
Produkt-Markename	ALPHA	
Produkt-Bezeichnung	Türhälfte	
Ausführung des Produkts	geschlossen	
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP55	
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse1 und 2	
Erscheinungsbild		
RAL-Farbnummer	RAL 9016	
Farbe	Verkehrsweiß	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Lüftung	Nein	
• Sichttür	Nein	
• Tür für Trennschalterverriegelung	Nein	
Zubehör / im Lieferumfang enthalten	incl. Schwenkhebel	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	950 mm	
Breite	275 mm	
Anschlagrichtung der Tür	links	
Nettogewicht	3 kg	
Material	Stahl	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

**Sonstige**

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK9510-6KK42>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK9510-6KK42>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK9510-6KK42](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK9510-6KK42)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



