

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70131

UNTA LED Unterbauleuchte (inkl. PIR-Sensor)

MEGATRON LED Unterbauleuchte

385 mm 5W/830 (Silber)

EAN-Code: 4020856701315



Allgemeine Eigenschaften


Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Energieeffizienzklassen	
kompatibler Leuchtmittel	A,A+,A++
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	15.000 h
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N
Material	Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	A-A++
-------------------------------------	-------

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge	385 mm
Breite	45 mm
Höhe	17 mm
Gewicht	217 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	5,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	5,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	76 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	380 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	380 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	110°
Lichtstromerhalt ¹	70 %
Farbkonsistenz SDCM	< 6


¹ am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze



Farbspektrum



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive Ein-/Ausshalter

Inklusive PIR-Sensor

Inklusive 1,8m Anschluß- und 0,3m Verbindungskabel



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.