

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70142

**UNTA Slim S LED Unterbauleuchte (inkl. PIR-Sensor)**  
**MEGATRON LED Unterbauleuchte**  
**230 mm 5W/840 (Weiß)**  
**EAN-Code: 4020856701421**



Allgemeine Eigenschaften


Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja  
 Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein  
 Energieeffizienzklassen  
 kompatibler Leuchtmittel ..... A,A+,A++  
 Betriebstemperaturbereich ..... -30 bis +45° C  
 Bemessungslebensdauer ..... 15.000 h  
 Drehbar ..... Nein  
 Schwenkbar ..... Nein  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material ..... ABS/Polycarbonat

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel ..... A-A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge ..... 230 mm  
 Breite ..... 100 mm  
 Höhe ..... 7 mm  
 Gewicht ..... 247 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz ..... 50-60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 5,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme ..... 5,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor .....  $\lambda > 0,5$   
 Dimmbar? ..... Berührungloses Dimmen (Sensor)  
 Lichtausbeute ..... 54 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung ..... 840  
 Lichtfarbe ..... Neutralweiß  
 Farbtemperatur ..... 4000 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Nennlichtstrom ..... 270 lm  
 Bemessungsnutzlichtstrom ..... 270 lm  
 Nomineller Halbwertswinkel ..... k.A  
 Bemessungshalbwertswinkel ..... k.A  
 Lichtstromerhalt<sup>1</sup> ..... 70 %  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6


<sup>1</sup> am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2013  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze



### Farbspektrum



### Hinweise und Empfehlungen

#### **Zubehör**

Berührungsloses Dimmen und Schalten:

Die Leuchte kann ohne Berührung über den PIR-Sensor EIN und AUSgeschaltet sowie gedimmt werden!

Inklusive PIR-Sensor

Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Cable with EU-plug ca. 1,8m

#### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu>

#### **Schutzart**

IP20 für den Innenbereich geeignet

#### **Schutzklasse**

Klasse 2