

## 6-KANAL

## FUNK-RUF-TON-SYSTEM

für 6 Räume oder Eingänge - Empfangszentrale zeigt optisch und akustisch den auslösenden Sender an

## PRODUKT-INFO


- Ideal für Arztpraxen, Senioren- und Behindertenpflege, Pflegedienste, Kanzleien, Büros, Gastronomie etc
- Akustisches und optisches Rufsignal an der Empfangszentrale - LED-Leuchte zeigt an, welcher Sender den Rufton ausgelöst hat
- LED leuchtet solange, bis sie mit der MELODIE-Taste ausgeschaltet wird. Dadurch wird keine Meldung übersehen
- 36 Ruftöne auswählbar, Lautstärke 6-stufig einstellbar
- Digitale Funk-Technik zur Reduzierung von Störungen
- Sender und Empfangszentrale können beschriftet werden
- Automatische Lerncode-Codierung zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme

## IDEAL FÜR

- Arztpraxis
- Büro
- Kanzlei
- Seniorenbetreuung
- Pflegedienst
- Sonnenstudio
- Gastronomie



## 6x SENDER



CA.  
**200 m**  
REICHWEITE

OPTISCHE +  
AKUSTISCHE  
RUF-TON-ANZEIGE

RUF-TON-LAUTSTÄRKE  
EINSTELLBAR

**36**  
RUF-TON-MELODIEN  
WÄHLBAR

ANSCHLUSS FÜR  
NETZADAPTER

SENDER  
SPRITZWASSER-GESCHÜTZT  
IP44

## FRS-106

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	FRS-106.1 Funk-Rufton-System	Art.-Nr. 40025
LIEFERUMFANG	6x Sender inkl. 3V Lithium-Batterie CR2032, 1x Empfänger	
GERÄT	Sender 80 x 30 x 23 mm (B x H x T) • Empfänger 140 x 88 x 32 mm (B x H x T)	
VERPACKUNG	330 x 280 x 42 mm (B x H x T) • 530 g	
VE	5 Stück • 340 x 295 x 195 mm (B x H x T) • 2,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Sender: Batterie CR2032 • Empfänger: 3x 1,5V Mignon Batterie oder Netzadapter DC 6V	
FUNK-REICHWEITE	bis 200 m (Freifeld) • Funk-Frequenz 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109131105	