

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Anschlussdose / Kupplung, Ausführung FreeCon für
Steckverbinder PushPull Var.14 gemäß IEC 61076-3-117

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-CD-V14MRJ-C-MA
Best.-Nr.	1068870000
Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, RJ45, Kupplung
GTIN (EAN)	4032248823895
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 286,47 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert
Schutzart	IP65		

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	---	------------------------	---------

Technische Daten RJ45 Kupplung

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, PA 66	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Kategorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ	Spannungsfestigkeit, Kontakt - Kontakt, min	≥ 1000 V DC
Spannungsfestigkeit, Kontakt - Schirm, max.	≥ 1500 V DC	Strombelastbarkeit	1 A

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads


Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	DUXR.E316369

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung

