



devolo Magic 2 LAN 1-1

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Reichweite (in m)	Powerline: 500
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	PLC (multi)
Taster	Pairing Factory Default
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	1 x Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 4,8W Typisch W/A: 2,8W Stand-By W/A: 0,7W
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfiter	2 - 80 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	130 x 66 x 42
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betriebssysteme	Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0 iOS 9, iOS 10, iOS 11 Windows 7 (32/64Bit) Windows 8.x (32/64 Bit), Windows 8.x Pro (32/64 Bit) Windows 10.x Pro (32 /64 Bit) Ubuntu-Linux 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12
Zulassungen	CE compliant
Zusätzliche Features	Stromsparmodus an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

8252 (DE,AT)

EAN: 4250059682528
Gewicht: 475 g
Größe: 190 x 118 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 265 g
Papier (Grüner Punkt): 175 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

8412 (DE,AT,IT,ES)

EAN: 4250059684126
Gewicht: 475 g
Größe: 190 x 118 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 265 g
Papier (Grüner Punkt): 175 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

Starter Kit

8260 (DE,AT)

EAN: 4250059682603
Gewicht: 790 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 530 g
Papier (Grüner Punkt): 220 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.4 g

8413 (DE,AT,IT,ES)

EAN: 4250059684133
Gewicht: 790 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 530 g
Papier (Grüner Punkt): 220 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g