


für Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung




DK 0200 R

IP
66

- ohne Klemmen
- mit rotem Deckel RAL 3000
- für Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung
- mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 6,0-13,0 mm
- Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt
- Farbton: grau, RAL 7035
- Zum Verschließen geöffneter Membranen Einsteck-Kabelstutzen Typ EDK nutzen. Schutzart = IP 66.


Bemessungsisolationsspannung	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Werkstoff:	PP (Polypropylen)
Schutzart:	IP 66
Einbaubreite	74 mm
Einbauhöhe	74 mm
max. Einbautiefe	47 mm
Breite	93 mm
Höhe	93 mm
Tiefe	62 mm
Gewicht	0,104 kg
nach Norm	IEC 60670-22

Zeichnungen



Maßzeichnung


für Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung




DK 0200 R

IP
66

Detailmaße





Gehäusewände



Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich	Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737
Umgebungstemperatur:	Maximalwert + 40 °C Minimalwert - 25 °C
Brandschutz bei inneren Fehler	Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen Mindestanforderungen - Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: - 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen - 850 °C für stromführende Teile
Brennverhalten	Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 schwer entflammbar selbstverlöschend
Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchung	IK07 (2 Joule)
toxisches Verhalten	halogenfrei silikonfrei "Halogenfrei" entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 60 754-2
Hinweis	Werkstoffeigenschaften siehe technische Daten

für Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung

 A photograph of the DK 0200 R electrical component, showing a white plastic cover with a red mounting bracket and a white terminal block.	<p>DK 0200 R</p>	 An icon indicating an IP 66 protection rating, consisting of a white square with 'IP' and a red square with '66'.
---	-------------------------	---